

衛生管理的 簡單化 確實化

利用「HSP超次亞水」生成設備從衛生管理系統
到安全管理系統，提供您全面性整合設計。



洗手

紅外線自動水龍頭
(鐵氟龍防鏽加工)



衛生的清掃

置於水桶使用拖把或抹布清掃



食材、食品之衛生洗淨

可洗淨蔬菜、魚類、
肉類等，衛生清洗需要，
搭配合適機組



空間管理

可提升空間環境之清淨，
並消除室內之異味



器具、製造機器 之衛生洗淨

配合客戶的需求設計
製作，用於衛生清洗的
各種機具、器具



鞋底、推車之車輪底部 之衛生管理

設置在衛生區與非衛生
區之交界處，確保地板之
衛生管理



排氣之消臭

消除設施內換氣時排氣
中之異味，強化環境保護



浴池、游泳池用水的 衛生管理

確保過濾循環式系統之安全性，
大幅減少設施內氯氣臭味



- 可將食品添加物級的HSP蘇打、HSP酸及水溶液，
瞬間混和調整為弱酸性之殺菌系統

自動生成機可產生大量具殺菌能力的次氯酸(HOCl)。(已取得專利)

- 符合作業人員操作之安全與簡便之全新系統

因省去一般殺菌劑必要的稀釋作業，可避免接觸殺菌劑原液之危險性。如同自來水一樣從水龍頭出水，使用簡便。若用於洗手，可大幅減少手部皮膚之粗乾與損傷。

- 可自動進行設施內除臭與空間之衛生管理

可架構完全自動化之空間衛生管理系統。(已取得專利)

- 可實現設施衛生管理之統合計畫

配合各種設施，企劃整合式系統並加以施工。
配合客戶需求，提供使用簡便之衛生管理系統。

因應客戶需求
接受訂購製造各種機種

大容量生成裝置

可因應客戶現場之所有需求，可配合設計製造，每小時生產3噸至12噸之生成裝置。

冷水型生成裝置

供水源亦可使水溫冷卻，使食品溫度不致上升之低溫「HSP超次亞水」生成裝置。

溫水型生成裝置


供水源亦可加溫至40°C~60°C使用，可邊除油污邊除菌之HSP超次亞水生成裝置。

選配性裝置

「HSP超次亞水」生成系統之運轉狀況，經常在監視狀態中，且備有操作紀錄裝置。當系統發生緊急狀況時，可利用電話迴線，進行遠距離操控，來隨時調整系統，使其正常運作。

何謂「HSP超次亞水」？ 因pH值的變化而決定的殺菌效力

依液體溶液pH值的不同，游離氯會改變他的形式。殺菌劑其效力的主要成分是次氯酸(HOCl)。弱酸性溶液中，所含HOCl越高，殺菌效果就越顯著。「HSP超次亞水」生成裝置，是使用食品添加物級的HSP酸及HSP蘇打加上嚴謹淨化處理過的水，設定好最有效力的pH值，調配混成最低有效的次氯酸濃度，即可產生最高殺菌效力的溶液，卻絕對不會造成環境汙染及危及人類健康，這就是「HSP超次亞水」。



統安生技股份有限公司

台北市南港區忠孝東路六段269巷4弄12號1樓

電話：+886-2-2654-8472

傳真：+886-2-2654-6426

網址：www.topangle.com.tw

Steri Mixer Series

■HSP-SR600M ■HSP-1000SME ■HSP-SR1000S ■HSP-2000SME ■HSP-3030SMW

HSP
Corporation



HSP-2000SME

	HSP-SR600M	HSP-SR1000S	HSP-1000SME	HSP-2000SME	HSP-3030SMW
					
尺 寸	寬350x深410x高400	寬440x深387x高1055	寬650x深500x高850	寬800x深600x高1150	寬400x深350x高500
重 量	11.5kg	40kg	62kg	105kg	198kg
電 源	AC100,50/60Hz,22W	AC100,50/60Hz,60W	AC100,50/60Hz,66W	AC100,50/60Hz,66W	AC100,50/60Hz,132W
生成容量	pH:5.0~7.0(可調整) 生成量:600L/時(max)	pH:5.0~7.8(可調整) 生成量:1000L/時(max)	pH:5.0~7.8(可調整) 生成量:1000L/時(max)	pH:5.0~7.8(可調整) 生成量:2000L/時(max)	pH:5.0~7.8(可調整) 生成量:3000L/時(max)
操作&顯示	按鈕操控		觸控式液晶面板操控&顯示		
安全裝置	氯濃度量測裝置		氯濃度量測裝置/pH值量測裝置		
	原料添加液存量不足警示/接地防漏電裝置				



台灣區及
東南亞總代理

HSP超次亞水
衛生管理系統

弱酸性殺菌生成裝置

統安生技股份有限公司

- 本公司保留機器規格變更之權力
- 供水壓不穩之地區，有必要增設給水加壓泵
- 本設備限定使用本公司所提供之原料
- 若未使用指定之添加液，而引起故障等糾紛時，本公司不負保固責任